

UV透過ゲルトレイ

ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。

260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。




UVTR15トレイは下図の通り優れた透過率を持っています。

切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。


15x15(cm)とコンパクトでSTAGE-Seriesすべてにご使用いただけます。
片側がL型のため持ちやすくなっております。

【注意】

短波長254nmのイルミネーターでは透過率が劣りますのでご注意ください。



トレイなしで撮影



トレイを使い撮影



カタログNO.	型式	数量	サイズ	価格
310	UVTR15	1個	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥8,000-
310-002	UVTR15X2	2個入り	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥15,000-