

台数限定販売

STAGE-FZ300

¥150,000～

STAGE-FZ300

ゲル撮影装置

デジタルカメラをゲル撮影用に最適化しています。

ゲル撮影に最適化したコストパフォーマンスの高いシステム

1280万画素高感度MOSセンサー搭載カメラ使用

AC電源使用なので、バッテリーのような充電の必要はありません

Wi-Fi内蔵



カメラの液晶モニターは角度調整ができます

自由に角度を変えられますので、画像の確認も楽に行えます。



扉は前面開閉

扉は前面解放のため、キャビネットを動かす必要もなくゲルをセットできます

UV透過ゲルトレイ(別売)を使用すればさらに簡単にゲルをセットできます



STAGE-FZ300-VP 感熱プリンター接続可能

感熱式プリンター付で印刷もすぐできます

撮影から印刷までストレスなく簡単に手間なく完了します。



標準仕様

| CatNo | 501-1 | 501-2 | 501-3 |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 型式 | STAGE-FZ300 | STAGE-FZ300-UV UVイルミネーター付き※1 | Limited-STAGE II-100VP 青色イルミネータ付※2 |
| 価格 | ¥150,000- | ¥270,000- | ¥254,000- |



感熱プリンター仕様

| CatNo | 501-4 | 501-5 | 501-6 |
|-------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 型式 | STAGE-FZ300-VP | STAGE-FZ300-UVVP UVトランスイルミネーター付※1 | STAGE-FZ300-100VP 青色イルミネータ付※2 |
| 価格 | ¥350,000- | ¥470,000- | ¥354,000- |

※1 UVトランスイルミネーター(ECX15M)は312nm、強度切替(100/70)フィルターサイズ15x15cm外形寸法340x280x102mm
 ※2 青色イルミネータはLED100(CatNO.930)です。



| 仕様 | 構成内容 |
|---------------------|--|
| 有効画素数 | 1210万画素 |
| 液晶モニター | 3インチ液晶モニター |
| 画像ファイル | JPEG |
| 記録媒体 | SD、SDHC、SDXCカード |
| 最大撮影サイズ | 20x20cm |
| 切り出し | 未対応(別売にて対応) |
| サイズ・重量 (WxDxHmm) | 220x220x450 重量3kg |
| | デジタルカメラシステム キャビネット AC電源ケーブル ゲル撮影用レンズ ゲル撮影用フィルター 16GBSDHCカード 感熱プリンター(STAGE-FZ300のみ) |

関連製品

コンパクトプリンターシステムを使用すればパソコンを必要とせず、簡単に撮影から印刷までできます。

| カタログNO. | 型式 | 仕様 | 価格 |
|---------|-------|--|----------|
| 406 | CP4SY | コンパクトプリンター本体、用紙KP361P 3PACK(108枚印刷分) USB切替器、USBケーブル | ¥37,000- |



UV透過ゲルトレイ(別売)を使用すればさらに簡単にゲルをセットできます

| カタログNO. | 型式 | 数量 | サイズ | 価格 |
|---------|----------|------|-----------------------|----------------------|
| 310 | UVTR15 | 1枚 | 150(W)x150(D)x20(H)mm | → ¥8,000- → ¥4,500- |
| 310-002 | UVTR15X2 | 2枚入り | 150(W)x150(D)x20(H)mm | → ¥16,000- → ¥8,000- |



製造元 **アムズシステムサイエンス**
 〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-10-21-503
 TEL 06-7493-0786 FAX 06-6390-6370

URL <http://www.amzsystemsscience.com>
 E-mail info@amzsystemsscience.com